


开关阀  
HEE-1/2-D-MIDI-230  
订货号: 172946

FESTO



数据表

| 特性                       | 值                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| 结构特点                     | 活塞闸阀                                         |
| 驱动方式                     | 电控                                           |
| 密封原理                     | 软密封                                          |
| 排气功能                     | 不带节流选项                                       |
| 手控装置                     | 锁定式                                          |
| 复位类型                     | 弹簧复位                                         |
| 先导类型                     | 先导驱动                                         |
| 阀功能                      | 两位三通, 常闭, 单稳态                                |
| 工作压力                     | 0.25 Mpa...1.6 Mpa<br>2.5 bar...16 bar       |
| 搭接                       | 正重叠                                          |
| C 值                      | 17 l/sbar                                    |
| b 值                      | 0.3                                          |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 3600 l/min                                   |
| 持续通电率                    | 100%                                         |
| 线圈的特性参数                  | 230 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 5.0 VA, 保持功率 3.7 VA |
| 允许的电压波动                  | -14 % / +10 %                                |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体     |
| 工作和先导介质说明                | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                       |
| 耐腐蚀等级 CRC                | 2 - 中等耐腐蚀能力                                  |
| 材料说明                     | RoHS 合规                                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 介质温度                     | -10 °C...60 °C                               |
| 环境温度                     | -10 °C...60 °C                               |
| CE 认证 (见合格声明)            | 符合欧盟低电压指令                                    |
| CE 标记 (见合格声明)            | 符合英国电气设备相关规定                                 |
| 安装方式                     | 管式安装<br>带附件                                  |
| 安装位置                     | 可选                                           |
| 流向                       | 不可逆                                          |
| 产品重量                     | 500 g                                        |

| 特性         | 值                                        |
|------------|------------------------------------------|
| 气接口, 气口 1  | G1/2                                     |
| 气接口, 气口 2  | G1/2                                     |
| 气接口, 气口 3  | G1/4                                     |
| 输出口空气纯净度等级 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 电气接口       | 类型 C<br>插头<br>符合 DIN EN 175301-803 标准    |
| 信号状态显示器    | 通过附件安装                                   |
| 密封件材料      | NBR                                      |
| 外壳材料       | 压铸铝                                      |