

气囊式抓手  
DHEB-51-E-D-S-L  
订货号: 1320763

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 规格                  | 51                               |
| 波纹管行程               | 18 mm                            |
| 抓取的最小直径             | 54 mm                            |
| 要抓取的最大直径            | 68 mm                            |
| 安装位置                | 可选                               |
| 工作模式                | 单作用<br>常闭                        |
| 抓手功能                | 适配                               |
| 结构特点                | 收缩膜片<br>强制先导工作运动顺序               |
| 导轨                  | 基本指南                             |
| 位置检测                | 通过接近开关                           |
| 工作压力                | 4 bar...8 bar                    |
| 复位压力                | 1 bar                            |
| 爪手的最大工作频率           | 4 Hz                             |
| 6 bar 时的最短打开时间      | 30 ms                            |
| 6 bar 时的最短关闭时间      | 70 ms                            |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                 |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                          |
| 环境温度                | 5 °C...60 °C                     |
| 波纹管的平均更换间隔          | 1 MioCyc                         |
| 有效负载参考值             | 2.5 kg                           |
| 产品重量                | 490 g                            |
| 安装方式                | 要么:<br>通过外螺纹<br>通过锁紧螺母           |
| 气动接口                | G1/8                             |
| 材料说明                | RoHS 合规                          |
| 波纹管材料               | VMQ (硅)                          |

| 特性   | 值         |
|------|-----------|
| 外壳材料 | 铝<br>阳极氧化 |