



角行程驱动器
DSM-10-240-P
订货号: 173194

FESTO



数据表

特性	值
规格	10
缓冲角度	0.5 deg
摆角	0 deg...240 deg
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	叶片
位置检测	无
工作压力	2.5 bar...8 bar
6 bar 时的最大摆动频率	2 Hz
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室等级	6 级，符合 ISO 14644-1
环境温度	0 °C...60 °C
6bar 时理论扭矩	0.85 Nm
允许的转动惯量	0.0026 kgm ²
产品重量	140 g
安装方式	通过内螺纹安装
气动接口	M3
材料说明	RoHS 合规
驱动轴材料	高合金不锈钢
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	铝 阳极氧化