


位置传感器
SMH-S1-HGD16
订货号: 175713

FESTO



数据表

特性	值
设计	用于气爪
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料说明	RoHS 合规
测得变量	位置
测量原理	磁性霍尔
环境温度	5 °C...60 °C
短路电流额定值	否
过载保护	不可用
输出信号	模拟量
反极性保护	否
电气接口 1, 连接类型	带插头电缆
电气接口 1, 连接系统	M8x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-104 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	4
电触头材料	镀金黄铜
电缆长度	0.5 m
电缆护套颜色	灰色
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
安装方式	拧到夹具上
安装位置	可选
产品重量	30 g
外壳材料	精制铝合金 环氧树脂 镀镍黄铜 POM PUR
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L