

夹紧单元
KPE-8
订货号: 178464

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
夹紧类型及作用方向	两侧 通过弹簧夹紧，通过压缩空气释放
结构特点	倾斜模块机构
派生型	一端活塞杆
工作压力	1 Mpa 10 bar
释放压力	0.3 Mpa 3 bar
待夹紧的圆形材料	8 mm
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
静态抓取力	350 N
产品重量	240 g
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
弹簧材料	弹簧钢
外壳材料	铝 阳极氧化
夹爪材料	黄铜
活塞材料	POM