


**ISO 标准气缸**  
**DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R**  
订货号: 1792960

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                                    |
|---------------------|--------------------------------------|
| 行程                  | 200 mm                               |
| 活塞直径                | 125 mm                               |
| 活塞杆螺纹               | M27x2                                |
| 缓冲                  | 自调节气动终端位置缓冲                          |
| 安装位置                | 可选                                   |
| 符合标准                | ISO 15552                            |
| 活塞杆端部               | 外螺纹                                  |
| 结构特点                | 缸径<br>活塞杆<br>缸筒型材                    |
| 位置检测                | 通过接近开关                               |
| 工作压力                | 0.02 Mpa...1 Mpa<br>0.2 bar...10 bar |
| 工作模式                | 双作用                                  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)               |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 3 - 高耐腐蚀能力                           |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                       |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C                       |
| 端位的冲击能量             | 3.3 J                                |
| 缓冲长度                | 45 mm                                |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程  | 6881 N                               |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程  | 7363 N                               |
| 移动质量                | 3505 g                               |
| 0 mm 行程的移动质量        | 2245 g                               |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量   | 63 g                                 |
| 产品重量                | 10188 g                              |
| 0 mm 行程的基本重量        | 6928 g                               |
| 每 10 m 行程的附加重量      | 163 g                                |
| 安装方式                | 通过内螺纹安装<br>带附件<br>要么:                |
| 气动接口                | G1/2                                 |

| 特性         | 值         |
|------------|-----------|
| 材料说明       | RoHS 合规   |
| 盖子材料       | 涂层压铸铝     |
| 活塞密封件材料    | TPE-U(PU) |
| 活塞材料       | 精制铝合金     |
| 活塞杆材料      | 高合金不锈钢    |
| 活塞杆密封刮油器材料 | TPE-U(PU) |
| 缓冲器密封件材料   | TPE-U(PU) |
| 缓冲活塞的材料    | 聚甲醛       |
| 缸筒材料       | 阳极氧化精制铝合金 |
| 螺母材料       | 高合金不锈钢    |
| 轴承材料       | POM       |
| 有环螺钉材料     | 镀锌钢       |