

快插接头
QSM-M7-3/16-I-U-M
订货号: 183739

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
公称通径	0.083 in
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
设计	直列式设计
包规格	1
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
海事分类	参见证书
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
标称扭矩	2.47 lbf/ft
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	0.208 oz
安装方式	内六角形, 规格 3 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 M7
气接口, 气口 2	适用于气管外径 3/16"
释放环颜色	灰色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	黄铜 镀镍
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢