


电磁阀  
VZWP-L-M22C-N12-130-1P4-40  
订货号: 1489972

FESTO



数据表

| 特性      | 值                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 结构特点    | 先导活塞提动阀                                                      |
| 驱动方式    | 电控                                                           |
| 密封原理    | 软密封                                                          |
| 安装位置    | 顶部线圈（首选）                                                     |
| 安装方式    | 管式安装                                                         |
| 过程阀连接   | 1/2 NPT                                                      |
| 电气接口    | 类型 A<br>插头<br>符合 EN 175301-803 标准<br>方形                      |
| 公称通径    | 13 mm                                                        |
| 阀功能     | 两位两通，常闭，单稳态                                                  |
| 手控装置    | 无                                                            |
| 流向      | 不可逆                                                          |
| 中等      | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体<br>中性流体<br>按要求提供其它介质 |
| 标称压力 PN | 40                                                           |
| 压差      | 0.05 Mpa<br>0.5 bar<br>7.25 psi                              |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 6.8 W                                               |
| 绝缘材料等级  | H                                                            |
| 允许的电压波动 | +/- 10 %                                                     |
| 持续通电率   | 100%                                                         |
| 先导类型    | 先导驱动                                                         |

| 特性                      | 值                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 介质压力                    | 0.05 Mpa...4 Mpa<br>0.5 bar...40 bar<br>7.25 psi...580 psi |
| 最大粘度                    | 22 mm²/s                                                   |
| 介质温度                    | -10 °C...80 °C                                             |
| 环境温度                    | -10 °C...35 °C                                             |
| 漏气率符合 EN 12266-1        | A                                                          |
| 流量 Kv                   | 2.5 m³/h                                                   |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 2650 l/min                                                 |
| 打开时间                    | 100 ms                                                     |
| 关闭时间                    | 250 ms                                                     |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                                    |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364 区域 III                                           |
| 外壳材料                    | 铸造黄铜                                                       |
| 外壳物料编号                  | CW617N                                                     |
| 密封件材料                   | NBR                                                        |
| 螺钉材料                    | 高合金不锈钢                                                     |
| 螺钉的物料编号                 | 1.4301                                                     |
| 产品重量                    | 550 g                                                      |
| 防护等级                    | IP65                                                       |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 1 - 低耐腐蚀能力                                                 |