

自密封螺纹接头  
QSK-G3/8-10  
订货号: 186301

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规格                  | 标准                                                                                                                                                                |
| 公称通径                | 5.6 mm                                                                                                                                                            |
| 批准的气管类型             | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| 气管插入深度              | 20.7 mm                                                                                                                                                           |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 密封圈                                                                                                                                                               |
| 安装位置                | 可选                                                                                                                                                                |
| 设计                  | 直列式设计                                                                                                                                                             |
| 包规格                 | 1                                                                                                                                                                 |
| 结构特点                | 推挽原理                                                                                                                                                              |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                                      |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...6 bar                                                                                                                                                 |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa...1.4 Mpa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                               |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                                  |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                                                                                                                                          |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                                                                                                                                        |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| 环境温度                | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                    |
| 标称扭矩                | 15.5 Nm                                                                                                                                                           |

| 特性        | 值              |
|-----------|----------------|
| 标称紧固扭矩公差  | ± 20%          |
| 产品重量      | 41 g           |
| 安装方式      | 外六角, A/F 19 mm |
| 气接口, 气口 1 | 外螺纹 G3/8       |
| 气接口, 气口 2 | 适用于气管外径 10 mm  |
| 释放环颜色     | 蓝色             |
| 材料说明      | RoHS 合规        |
| 外壳材料      | 镀镍黄铜           |
| 释放环材料     | POM            |
| 气管密封件材料   | NBR            |
| 气管夹紧元件材料  | 高合金不锈钢         |