

短行程气缸  
ADV6-6-5-A-P  
订货号: 188066

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 行程                | 5 mm                                                         |
| 活塞直径              | 6 mm                                                         |
| 缓冲                | 两端带弹性缓冲环/垫                                                   |
| 安装位置              | 可选                                                           |
| 工作模式              | 双作用                                                          |
| 结构特点              | 缸径<br>活塞杆                                                    |
| 位置检测              | 无                                                            |
| 工作压力              | 0.15 Mpa...0.8 Mpa<br>1.5 bar...8 bar<br>21.75 psi...116 psi |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                                        |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力                                                   |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| 环境温度              | -20 °C...80 °C                                               |
| 6 bar 时的理论力值，返回行程 | 13 N                                                         |
| 6 bar 时的理论力值，前进行程 | 17 N                                                         |
| 移动质量              | 1.2 g                                                        |
| 产品重量              | 7.5 g                                                        |
| 安装方式              | 带通孔<br>带附件<br>要么：                                            |
| 气动接口              | M3                                                           |
| 材料说明              | RoHS 合规                                                      |
| 盖子材料              | 精制铝合金<br>阳极氧化处理                                              |
| 密封件材料             | NBR<br>TPE-U(PU)                                             |
| 外壳材料              | 精制铝合金<br>阳极氧化                                                |
| 活塞杆材料             | 高合金钢                                                         |