


短行程气缸  
AEVC-20-5-A-P  
订货号: 188137

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 行程                  | 5 mm                                                        |
| 活塞直径                | 20 mm                                                       |
| 活塞杆收起后的弹簧复位力        | 5 N                                                         |
| 缓冲                  | 两端带弹性缓冲环/垫                                                  |
| 安装位置                | 可选                                                          |
| 工作模式                | 推<br>单作用                                                    |
| 结构特点                | 缸径<br>活塞杆                                                   |
| 位置检测                | 无                                                           |
| 工作压力                | 0.15 Mpa...1 Mpa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                                      |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                                  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C                                              |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程  | 180 N                                                       |
| 移动质量                | 14 g                                                        |
| 产品重量                | 57 g                                                        |
| 安装方式                | 带通孔<br>带附件<br>要么:                                           |
| 气动接口                | M5                                                          |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                     |
| 盖子材料                | 精制铝合金<br>阳极氧化处理                                             |
| 密封件材料               | NBR<br>TPE-U(PU)                                            |
| 外壳材料                | 精制铝合金<br>阳极氧化                                               |
| 活塞杆材料               | 高合金钢                                                        |