

**安装导轨**  
**SLZS-32- -**  
订货号: 150918

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值               |
|---------------------|-----------------|
| 设计                  | 接近开关 T 型插槽      |
| 最大型材长度              | 2800 mm         |
| 安装位置                | 可选              |
| 对于活塞直径              | 直径 32           |
| 结构特点                | 传感器导轨           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力     |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 环境温度                | -20 °C...60 °C  |
| 安装方式                | 通过通孔和螺钉         |
| 型材材料                | 精制铝合金<br>阳极氧化处理 |
| 材料说明                | RoHS 合规         |
| 螺钉材料                | 高合金钢            |