


扁平型气缸
DZH-16-50-PPV-A
订货号: 151147

FESTO



数据表

特性	值
行程	50 mm
活塞直径	16 mm 等效直径
活塞杆的扭转间隙 (+/-)	3.1 deg
缓冲	气动缓冲，两端可调
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	缸径 活塞杆
位置检测	通过接近开关
扭矩/导向保护	椭圆形活塞
工作压力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
缓冲长度	14 mm
抗扭转防护的最大扭矩	0.5 Nm
6 bar 时的理论力值，返回行程	104 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	121 N
每 10 m 行程的附加重量	11 g
0 mm 行程的基本重量	140 g
安装方式	通过内螺纹安装 带附件 要么：
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	铝
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	铝
活塞杆材料	高合金钢

