


带电缆插座
KMPYE-5
订货号: 151909

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 61076-2-101
电缆标识	带附件
产品重量	305 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	4
电气接口 1, 使用的接口/线芯	4
电气接口 1, 安装类型	螺丝锁, 18 mm 六角, 纵向滚花
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	4
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	4
工作电压范围 DC	0 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
允许的电流负载	4 A
抗电涌性	2.5 kV
护罩	是
电缆长度	5 m
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径, 移动电缆	90 mm
电缆直径	6.2 mm
电缆直径公差	± 0.3 mm
电缆结构	4 x 0.25 mm ²
标称导线横截面积	0.25 mm ²
线端	直截切断
防护等级	IP65

特性	值
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-40 °C...80 °C
带移动电缆的环境温度	-25 °C...80 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
电缆护套材料	PVC
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色
螺丝紧固锁的材料	PA
电触头材料	黄铜