

带直角接头的气路板底座
NAVW-3/8-NPT-2
订货号: 152793

FESTO



数据表

特性	值
宽度	135 mm
安装位置	可选
工作压力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	酯油 < 0.1mg/m³, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:-:2] 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...80 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
底座的安装方法	通过通孔
安装方式	带通孔
先导气口 12/14	1/8 NPT
辅助先导气口 12	1/8 NPT
辅助先导气口 14	1/8 NPT
先导气口 12	1/8 NPT
先导气口 14	1/8 NPT
气接口, 气口 1	3/8 NPT
气接口, 气口 2	3/8 NPT
气接口, 气口 4	3/8 NPT
底座材料	压铸铝