


## 成套球阀单元

VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PS30-R-90-4-C

订货号: 1915543

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 结构特点                | 3 通型球阀<br>L 型孔                                              |
| 驱动方式                | 气动                                                          |
| 安装位置                | 可选                                                          |
| 安装方式                | 管式安装                                                        |
| 过程阀连接               | Rp1/4                                                       |
| 开关位置指示器             | 插槽方向 = 流向                                                   |
| 公称通径 DN             | 8                                                           |
| 工作压力                | 6 bar...8.4 bar                                             |
| 标称压力 PN             | 63                                                          |
| 中等                  | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>惰性气体<br>水 - 无水蒸气<br>中性流体 |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                                      |
| 介质温度                | -10 °C...200 °C                                             |
| 环境温度                | -10 °C...80 °C                                              |
| L 型孔的流量 Kv          | 4.5 m³/h                                                    |
| 组件最高表面温度            | TX                                                          |
| 防爆装配                | IIC、IIIC                                                    |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                     |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                                            |
| 外壳材料                | 高合金不锈钢                                                      |
| 外壳物料编号              | 1.4408                                                      |
| 密封件材料               | PTFE<br>加强型聚四氟乙烯                                            |
| 滚珠材料                | 高合金不锈钢                                                      |
| 滚珠的物料编号             | 1.4408                                                      |
| 轴材料                 | 高合金不锈钢                                                      |
| 编号轴材料               | 1.4401                                                      |
| 产品重量                | 2950 g                                                      |

| 特性        | 值                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 防爆        | <input checked="" type="checkbox"/> 1 (ATEX)<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 (ATEX)<br><input checked="" type="checkbox"/> 21 (ATEX)<br><input checked="" type="checkbox"/> 22 (ATEX) |
| 防爆环境温度    | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                                                                                                                                             |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 高耐腐蚀能力                                                                                                                                                                                     |