


储气罐
VZS-20-B
订货号: 192161

FESTO



数据表

特性	值
体积	20 l
安装位置	下部冷凝水排放装置
符合标准	EN 286-1
工作压力	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟《简易压力容器指令》
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·] 氮气
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...100 °C
环境温度	-10 °C...100 °C
连接螺纹的最大紧固扭矩	130 Nm
冷凝水排放装置的最大紧固扭矩	27 Nm
产品重量	9000 g
安装方式	带通孔
冷凝水排放装置接口	G3/8
气动接口	G1
储气罐材料	粉状涂层钢