

ISO 标准气缸

DSNU-25- -

订货号: 193991

FESTO



数据表

特性	值
行程	1 mm...500 mm
活塞直径	25 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫 自调节气动终端位置缓冲 气动缓冲，两端可调
安装位置	可选
符合标准	CETOP RP 52 P ISO 6432
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	通过接近开关
派生型	加强耐化性 延长行程调整 防焊渣 活塞杆加长外螺纹 活塞杆，带内螺纹 活塞杆上的定制螺纹 带外六角活塞杆 附加滑块，标准，左侧 低摩擦，适合平衡吊应用 轴承端盖不带安装螺纹 端盖上安装旋转球铰 用于在压力失效的情况下达到特定末端位置的模块 横向负载增加 加强型活塞杆 恒定慢速运动 低摩擦 两端中空活塞杆 附加 PTFE 活塞导向
扭矩/导向保护	方形活塞杆
工作压力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作模式	双作用
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记（见合格声明）	根据 UK EX 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)

特性	值
防爆	Ⅱ 1 (ATEX) 1 Ⅱ (UKEX) Ⅱ 2 (ATEX) Ⅱ 21 (ATEX) 21 Ⅱ (UKEX) Ⅱ 22 (ATEX)
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex h IIC T4 Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex h IIIC T120°C Db
防爆环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力 3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L VDMA24364 区域 III
环境温度	-20 °C...120 °C
端位的冲击能量	0.15 J...0.3 J
6 bar 时的理论力值, 前进行程	247 N...295 N
安装方式	带附件
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
活塞杆材料	高合金不锈钢
缸筒材料	高合金不锈钢