

夹紧单元
DADL-EL-Q11-63
订货号: 1941568

FESTO



数据表

特性	值
规格	63
旋转角度调节范围	55 deg...200 deg
结构特点	缸径 活塞杆
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.3 Mpa...0.8 Mpa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	2380 g
安装方式	通过通孔和定位套
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	铝 硬质阳极氧化处理
外壳盖子材料	铝 阳极氧化处理
轴承材料	聚合物
圆片材料	铝 阳极氧化处理
螺钉材料	钢 镀锌
工作模式	单作用 拉动