


圆形气缸  
CRHD-63- -PPV-A-MQ  
订货号: 195510

FESTO



数据表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 行程                | 10 mm...500 mm                  |
| 活塞直径              | 63 mm                           |
| 缓冲                | 气动缓冲，两端可调                       |
| 安装位置              | 可选                              |
| 结构特点              | 缸径<br>活塞杆                       |
| 位置检测              | 通过接近开关                          |
| 工作压力              | 1 bar...10 bar                  |
| 工作模式              | 双作用                             |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）           |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 3 - 高耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                  |
| 适合食品行业使用          | 见补充材料说明                         |
| 环境温度              | -20 °C...80 °C                  |
| 缓冲长度              | 21 mm                           |
| 6 bar 时的理论力值，返回行程 | 1682 N                          |
| 6 bar 时的理论力值，前进行程 | 1870 N                          |
| 0 mm 行程的移动质量      | 398 g                           |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量 | 25 g                            |
| 0 mm 行程的基本重量      | 2912 g                          |
| 每 10 m 行程的附加重量    | 65 g                            |
| 气动接口              | G3/8                            |
| 盖子材料              | 高合金不锈钢                          |
| 密封件材料             | NBR<br>TPE-U(PU)                |
| 外壳材料              | 高合金不锈钢                          |
| 活塞杆材料             | 高合金不锈钢                          |