


圆形气缸  
DSNU-32-160-PPV-A  
订货号: 196026

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 行程                | 160 mm                            |
| 活塞直径              | 32 mm                             |
| 活塞杆螺纹             | M10x1.25                          |
| 缓冲                | 气动缓冲，两端可调                         |
| 安装位置              | 可选                                |
| 结构特点              | 缸径<br>活塞杆<br>缸筒                   |
| 位置检测              | 通过接近开关                            |
| 工作压力              | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar |
| 工作模式              | 双作用                               |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）             |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                       |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 洁净室等级             | 6 级，符合 ISO 14644-1                |
| 环境温度              | -20 °C...80 °C                    |
| 缓冲长度              | 14 mm                             |
| 6 bar 时的理论力值，返回行程 | 415 N                             |
| 6 bar 时的理论力值，前进行程 | 482.5 N                           |
| 移动质量              | 265 g                             |
| 产品重量              | 619 g                             |
| 安装方式              | 带附件                               |
| 气动接口              | G1/8                              |
| 材料说明              | RoHS 合规                           |
| 盖子材料              | 精制铝合金                             |
| 密封件材料             | NBR<br>TPE-U(PU)                  |
| 活塞杆材料             | 高合金钢                              |
| 缸筒材料              | 高合金不锈钢                            |