

圆形气缸
DSNU-40-100-PPV-A
订货号: 196034

FESTO



数据表

特性	值
行程	100 mm
活塞直径	40 mm
活塞杆螺纹	M12x1.25
缓冲	气动缓冲，两端可调
安装位置	可选
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
缓冲长度	18 mm
6 bar 时的理论力值，返回行程	633.3 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	752.9 N
移动质量	390 g
产品重量	901 g
安装方式	带附件
气动接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
活塞杆材料	高合金钢
缸筒材料	高合金不锈钢