


轴向安装组件  
**EAMM-A-D40-60P-S1**  
订货号: 2151519

FESTO



数据表

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| 标称长度              | 61.2 mm          |
| 安装位置              | 可选               |
| 最大转速              | 8000 1/min       |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C   |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%          |
| 防护等级              | IP65             |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C   |
| 惯性动量              | 5.87 kgmm²       |
| 可传递的扭矩            | 12.5 Nm          |
| 产品重量              | 430 g            |
| 接口代码，驱动器          | D40              |
| 接口代码，电机输入         | 60P              |
| 材料说明              | RoHS 合规          |