


电磁阀
MC-2-1/8
订货号: 2187



数据表

特性	值
阀功能	两位两通，常闭，单稳态
驱动方式	电控
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	300 l/min
工作气口	G1/8
工作压力	-0.095 Mpa...0.7 Mpa -0.95 bar...7 bar
结构特点	带回位弹簧的提动阀
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
公称通径	4 mm
密封原理	软密封
手控装置	无
先导类型	直接
流向	不可逆
关闭时间	20 ms
打开时间	18 ms
持续通电率	100%
线圈的特性参数	110 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 30.0 Va, 保持功率 22.0 VA 110 V DC: 12.7 W 120 V AC: 60 Hz, 启动功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 12 V AC: 50 Hz, 启动功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 12 V DC: 11.7 W 220 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 220 V DC: 15.0 W 240 V AC: 50 Hz, 启动功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 240 V DC: 17.9 W 24 V AC: 50 Hz, 启动功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 24 V DC: 11.0 W 380 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 30.0 Va, 保持功率 22.0 VA 42 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 42 V DC: 12.0 W 48 V AC: 50 Hz, 启动功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 96 V DC: 11.0 W
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-C1-L
储存温度	-40 °C...100 °C

特性	值
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-5 °C...40 °C
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
材料说明	RoHS 合规