

夹紧轴套
EAMH-60-6.35-C18.1
订货号: 2428516

FESTO



数据表

特性	值
规格	60
安装位置	可选
最大转速	6000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	1.46 kgmm ²
产品重量	36 g
材料说明	RoHS 合规