


接近开关

SDBT-BSW-1L-PU-W-0.3-N-M12

订货号: 2476855

FESTO



数据表

特性	值
设计	用于 T 型槽
基于标准	EN 60947-5-2
认证	RCM 商标 c UL us 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
特征	抗紫外线 耐油 抗焊场 耐焊渣
材料说明	RoHS 合规
使用说明	https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview
测得变量	位置
测量原理	磁阻式
环境温度	-25 °C...85 °C
最大移动速度	1 m/s
重复精度	0.2 mm
开关输出	PNP
焊接过程期间的开关特性	输出信号冻结
开关元件功能	常开触点
打开时间	15 ms
关闭时间	25 ms
最大开关频率	25 Hz
最大输出电流	100 mA
使用安装组件时的最大输出电流	100 mA
最大开关电容 DC	2.8 W
使用安装组件的最大开关电容，直流	2.8 W
电压降	1.5 V
电感式保护电路	适用于 MZ、MY、ME 线圈
最小负载电流	0 mA
关闭状态电流	0.005 mA

特性	值
短路电流额定值	是
过载保护	可用
额定工作电压 DC	24 V
工作电压范围 DC	10 V...30 V
残余波纹	10 %
反极性保护	适用于所有电气连接
电气接口 1, 连接类型	带插头电缆
电气接口 1, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	3
电气接口 1, 安装类型	螺丝锁 可旋转
电接口 1, 固定方式	与可旋转/不可旋转螺丝锁兼容
接口出口方向	同轴向
电触头材料	黄铜, 镀镍和镀金
连接件外壳材料	TPE-U(PU)
螺丝紧固锁的材料	镀镍黄铜
电缆测试条件	弯曲强度: 符合 Festo 标准 测试条件按要求提供
电缆长度	0.3 m
电缆特征	耐焊渣
电缆护套颜色	灰色
电缆护套材料	PVC, 辐照处理
绝缘护套材料	PVC
安装方式	螺钉夹紧 可从槽的上方插入
最大紧固扭矩	0.6 Nm
安装位置	可选
产品重量	23.3 g
外壳颜色	黑色
外壳材料	环氧树脂 加强型聚酰胺 高合金不锈钢
开关状态指示	黄色 LED
反向指示功能	橙色 LED
带移动电缆的环境温度	-5 °C...80 °C
防护等级	IP65 IP68
磁场抗扰性	对交流磁场 (50...60 Hz) 不敏感 < 200 mT 对中频直流磁场 (1000 Hz) 不敏感 < 200 mT 由于结构特点原因, 对永磁场不敏感 < Bon
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L