


角行程驱动器
DRVS-32-270-P-EX4
订货号: 2536498

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
缓冲角度	0.5 deg
摆角	0 deg...270 deg
允许的止动半径	28 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	叶片
位置检测	通过接近开关
派生型	中心轴
工作压力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar
6 bar 时的最大摆动频率	2 Hz
重复精度	1 deg
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记（见合格声明）	根据 UK EX 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
防爆	Ⅰ 1 (ATEX) 1 Ⅰ (UKEX) Ⅰ 2 (ATEX) Ⅰ 21 (ATEX) 21 Ⅰ (UKEX) Ⅰ 22 (ATEX)
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex h IIC T4 Gb X
防尘防爆阻燃类型	Ex h IIIC T120°C Db X
防爆环境温度	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L

特性	值
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
环境温度	0 °C...60 °C
最大停止力	480 N
最大轴向力	75 N
最大径向力	200 N
6bar 时理论扭矩	10 Nm
允许的转动惯量	0.02 kgm ²
产品重量	896 g
安装方式	通过内螺纹安装
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
驱动轴材料	镀镍钢
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	喷漆压铸铝