

双耳环
SGA-M10X1,25
订货号: 32954

FESTO



数据表

特性	值
规格	M10x1.25
径向偏差 +/-	5 mm
角度补偿 +/-	120 deg
安装位置	可选
螺纹接头	外螺纹 M10x1.25
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	0.9 kN
产品重量	129 g
材料说明	RoHS 合规
螺栓材料	钢 镀锌
关节轴承材料	钢 镀锌
锁的材料	弹簧钢，镀锌