

# 双耳环支座 LNG-32

订货号: 33890

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 规格                  | 32   |
| 基于标准                | ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290) |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 环境温度                | -40 °C...80 °C   |
| 最大负载能力              | 0.9 kN   |
| 产品重量                | 133 g  |
| 材料说明                | RoHS 合规  |
| 安装件材料               | 回火钢  |
| 轴承材料                | PA   |