

传感器盒
SRBE-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2N12-EX
订货号: 3471008



数据表

特性	值
设计	角度式
基于标准	ISO 5211 VDI/VDE 3845
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	根据 UK EX 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
防爆	区 1 (ATEX) 防爆区 1 (BR) 防爆区 1 (CN) 防爆区 1 (IEC-EX) 区域 1 (KR) 1 区 (UKEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 防爆区 21 (BR) 区 21 (CN) 防爆区 21 (IEC-EX) 21 区 (IN) Zone 21 (KR) 21 区 (UKEX) 区 22 (ATEX)
ATEX 气体类别	II 2G
气体防爆阻燃类型	Ex db IIC T6 Gb
ATEX 防尘类别	II 2D
防尘防爆阻燃类型	Ex tb IIIC T...°C Db
欧盟境外防爆认证	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Db (IN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEX) EPL Gb (IN) EPL Gb (KR)

特性	值
防爆环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
表面最高温度	75 °C
证书签发机构	18-GA4BO-0430X 18-GA4BO-0431X DNV 16.0067X FTZU 15 ATEX 0095X GYJ16.1497X GYJ23.1167X IECEX FTZU 15.0014X KCC-18-GA4BO
材料说明	RoHS 合规
安全完整性等级 (SIL)	SIL 2
测量原理	机械式/电控式
环境温度	-20 °C...60 °C
开关输出	触点
开关元件功能	拨动开关, 单极
最大交流输出电流	3 A
最大输出电流 DC	6 A
工作电压范围 AC	0 V...230 V
工作电压范围 DC	0 V...30 V
微动开关型	Omron SS-5
电气接口	10 针 螺纹端子
导线可连接的标称横截面	0.25 mm²...2.5 mm²
电缆接头	1/2 NPT
安装方式	符合 VDI/VDE 3845
定位器和位置传感器的连接点符合标准	VDI/VDE 3845 尺寸 AA 1
安装位置	可选
产品重量	1700 g
外壳颜色	银色
外壳材料	喷漆压铸铝
密封件材料	NBR
轴材料	高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢
安装支架材料	高合金不锈钢
指示器材料	PC
卡环材料	高合金不锈钢
圆片材料	高合金不锈钢
位置指示器	黄色/红色
设置角向检测的范围	0 deg...90 deg
储存温度	-20 °C...60 °C
防护等级	IP67
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
污染等级	3