

联轴器壳体 EAMK-A-E17-15

订货号: 3780303

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| 安装直径 1 | 48 mm |
| 安装直径 2 | 48 mm |
| 标称长度 | 29.2 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度 | -10 °C...60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 90% |
| 环境温度 | 10 °C...40 °C |
| 产品重量 | 240 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |