


联轴器壳体 EAMK-A-E17-30

订货号: 3780304

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	62 mm
安装直径 2	62 mm
标称长度	49.5 mm
安装位置	可选
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 90%
环境温度	10 °C...40 °C
产品重量	1010 g
材料说明	RoHS 合规