

电源滤波器  
**CADF-C15-11A-P3**  
订货号: 3947275



数据表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 宽度                | 47 mm                                  |
| 高度                | 70 mm                                  |
| 长度                | 231 mm                                 |
| 安装位置              | 自由对流                                   |
| 工作电压              | 520/300 V                              |
| 输入电流              | 16 A                                   |
| 电源频率              | 50 Hz...60 Hz                          |
| 认证                | ENEC<br>UL - 认证 (OL)<br>c UL - 认证 (OL) |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III                       |
| 产品重量              | 900 g                                  |
| 安装方式              | 安装板，用螺钉固定                              |
| 材料说明              | RoHS 合规                                |