



连接电缆

NEBS-SM12G12-E-0.5-N-LE12

订货号: 3947401

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 61076-2-101
电缆标识	带附件
连接频率	100
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	12
电气接口 1, 使用的接口/线芯	12
电气接口 1, 安装类型	六角螺丝锁, 规格 13
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	12
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	12
工作电压范围 DC	0 V...30 V
工作电压范围 AC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	1.5 A
抗电涌性	0.5 kV
电缆长度	0.5 m
电缆特征	适用于拖链
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径, 固定电缆	32 mm
弯曲半径, 移动电缆	65 mm
电缆直径	6.5 mm
电缆结构	12 x 0.25 mm ²
标称导线横截面积	0.25 mm ²
线端	直截切断
防护等级	IP67

特性	值
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-5 °C...70 °C
带移动电缆的环境温度	-5 °C...70 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	黑色
外壳材料	TPE-U(PUR)
外壳颜色	黑色
螺丝紧固锁的材料	压铸锌, 镀镍
电触头材料	镀金黄铜