


圆形气缸 EG-4-15-PK-2

订货号: 15887

FESTO



数据表

特性	值
行程	15 mm
活塞直径	4 mm
缓冲	无缓冲
安装位置	可选
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	无
派生型	一端活塞杆
工作压力	3.5 bar...7 bar
工作模式	推 单作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 °C...60 °C
6 bar 时的理论力值, 前进行程	4.9 N
理论最小弹簧返回力	1.8 N
理论最大弹簧复位力	2.6 N
产品重量	5 g
安装方式	通过锁紧螺母
气动接口	PK-2
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	高合金钢
密封件材料	TPE-U(PU)
活塞杆材料	高合金钢
缸筒材料	镀镍黄铜