


电磁阀
MN1H-5/2-D-1-C
订货号: 159688

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位五通，单稳态
驱动方式	电控
宽度	42 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	1200 l/min
工作气口	底座规格 1，符合 ISO 5599-1 标准 G1/4
工作电压	通过电磁线圈，须另外订购
工作压力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀
复位类型	气动弹簧
认证	c UL us - 认证 (OL)
海事分类	参见证书
证书签发机构	DNV-TAA000032X
防护等级	IP65
公称通径	8 mm
网格尺寸	43 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
符合标准	ISO 5599-1
手控装置	通过附件锁定 按钮式
ISO 规范	151
先导类型	先导驱动
先导气源	内先导
流向	不可逆
搭接	正重叠
关闭时间	32 ms
打开时间	23 ms
0 信号的最大正向测试脉冲	3700 μs
信号为 1 的最大负向测试脉冲	4600 μs

特性	值
线圈的特性参数	请参阅电磁线圈，须另外订购
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
抗振性	运输应用测试，严重性等级 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 标准
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 °C...50 °C
声压级	85 dB(A)
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	450 g
电气接口	通过 N1 型线圈，须另外订购
安装方式	底座上 带通孔
先导气口 12	底座规格 1，符合 ISO 5599-1 标准
先导气口 14	底座规格 1，符合 ISO 5599-1 标准
气接口，气口 1	底座规格 1，符合 ISO 5599-1 标准
气接口，气口 2	底座规格 1，符合 ISO 5599-1 标准
气接口，气口 3	底座规格 1，符合 ISO 5599-1 标准
气接口，气口 4	底座规格 1，符合 ISO 5599-1 标准
气接口，气口 5	底座规格 1，符合 ISO 5599-1 标准
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	HNBR NBR
外壳材料	压铸铝