


电机电缆 NEBM-M40G15-EH- -Q12N-S1LEG21

订货号: 5251405

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61984
电缆标识	不带标签支架
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 连接类型	混合型插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	M40x1
电气接口 1, 接口/线芯数	15
电气接口 1, 使用的接口/线芯	12
电气接口 1, 安装类型	卡入锁定
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	插头和电缆
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	Sub-D和开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	21
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	12
工作电压范围 DC	0 V...850 V
工作电压范围 AC	0 V...630 V
40°C 时的额定电流	40 A
抗电涌性	6 kV
电缆长度	0.5 m...100 m
电缆特征	适用于拖链
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径, 固定电缆	74.8 mm
弯曲半径, 移动电缆	140.25 mm
电缆直径	18.7 mm
电缆直径公差	± 0.3 mm
电缆结构	$4 \times 6 \text{ mm}^2 + 1 \times (2 \times 1.5 \text{ mm}^2) + 1 \times (2 \times 0.24 \text{ mm}^2) + 2 \times 2 \times 0.15 \text{ mm}^2$
线端	芯线套管
防护等级	IP67
防护等级说明	取决于连接模块

特性	值
环境温度	-40 °C...90 °C
带移动电缆的环境温度	-25 °C...80 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规 不含卤素
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
电缆护套材料	PUR
电缆护套颜色	灰色
绝缘护套材料	PP