

# 中间位置附件 SLG-Z-18-A

订货号: 525681

FESTO



## 数据表

特性	值
安装位置	可选
结构特点	叶片式摆动气缸
位置检测	通过接近开关
工作压力	1 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	75 g
安装方式	通过通孔和定位销
气动接口	M3
挡块材料	镀镍钢
密封件材料	PUR
外壳材料	铝 硬质阳极氧化处理