


储气罐
CRVZS-10
订货号: 160237

FESTO



数据表

特性	值
体积	10 l
安装位置	下部冷凝水排放装置
符合标准	AD 2000
工作压力	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟压力设备指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国压力设备法规
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 氮气
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...100 °C
环境温度	-10 °C...100 °C
连接螺纹的最大紧固扭矩	130 Nm
冷凝水排放装置的最大紧固扭矩	27 Nm
产品重量	6459 g
安装方式	带通孔
冷凝水排放装置接口	G3/8
气动接口	G1
材料说明	RoHS 合规
储气罐材料	高合金不锈钢