


接近开关
SMEO-1-LED-230-K5-B
订货号: 160998



数据表

特性	值
设计	方形结构
符合标准	EN 60947-5-2
认证	RCM 商标
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
材料说明	RoHS 合规
测得变量	位置
测量原理	舌簧式
环境温度	-20 °C...70 °C
重复精度	0.2 mm
开关输出	接触式，双极
开关元件功能	常开触点
打开时间	0.5 ms
关闭时间	0.03 ms
最大开关频率	500 Hz
最大交流输出电流	250 mA
最大输出电流 DC	120 mA
最大开关电容 AC	40 VA
最大开关电容 DC	40 W
电压降	4.5 V
关闭状态电流	0 mA
短路电流额定值	否
过载保护	不可用
工作电压范围 AC	5 V...250 V
工作电压范围 DC	5 V...200 V
反极性保护	否
电气接口 1，连接类型	电缆
电气接口 1，连接系统	开放式

特性	值
电气接口 1, 接口/线芯数	2
接口出口方向	同轴向
电缆长度	5 m
电缆护套颜色	灰色
电缆护套材料	PVC
安装方式	带附件
紧固扭矩	2.9 Nm
安装位置	可选
产品重量	130 g
外壳颜色	黑色
外壳材料	环氧树脂 PC PET 钢 TPE-O 压铸锌
开关状态指示	黄色 LED
带移动电缆的环境温度	-5 °C...70 °C
防护等级	IP67
抗电涌性	4 kV
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3