

完整真空吸盘
ESS-100-GT-M10
订货号: 525986

FESTO



数据表

特性	值
吸盘支座的高度补偿器	9 mm
最小工件半径	135 mm
公称通径	5.5 mm
真空吸盘直径	100 mm
真空吸盘容积	53.9 cm ³
安装位置	可选
结构特点	圆形、铃形
与吸盘支座关联	规格 5
真空吸盘形状	圆形，有深度
工作压力	-0.95 bar...0 bar
标称工作压力	-0.7 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 °C...80 °C
70% 真空时的拉脱力	297 N
额定工作压力时的保持力	375 N
安装螺纹的最大紧固扭矩	12 Nm
标称工作压力下的侧向力	183 N
产品重量	86.5 g
安装方式	通过真空口
真空接口	M10
颜色	红棕色
肖氏硬度	72 +/- 5
旋入螺钉的材料	精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	聚氨酯弹性体