

真空吸盘  
ESV-50-GT  
订货号: 526002

FESTO



数据表

| 特性                | 值                              |
|-------------------|--------------------------------|
| 吸盘支座的高度补偿器        | 8 mm                           |
| 最小工件半径            | 40 mm                          |
| 真空吸盘直径            | 50 mm                          |
| 真空吸盘容积            | 11.2 cm <sup>3</sup>           |
| 安装位置              | 可选                             |
| 结构特点              | 圆形、铃形                          |
| 真空吸盘形状            | 圆形，有深度                         |
| 工作压力              | -0.95 bar...0 bar              |
| 标称工作压力            | -0.7 bar                       |
| 工作介质              | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-A1-L                 |
| 环境温度              | -10 °C...80 °C                 |
| 70% 真空时的拉脱力       | 97 N                           |
| 额定工作压力时的保持力       | 97 N                           |
| 标称工作压力下的侧向力       | 30 N                           |
| 产品重量              | 9.2 g                          |
| 安装方式              | 通过真空口                          |
| 颜色                | 红棕色                            |
| 肖氏硬度              | 72 +/- 5                       |
| 材料说明              | RoHS 合规                        |
| 真空吸盘材料            | 聚氨酯弹性体                         |