


过滤器  
MS6-LF-1/2-ERV  
订货号: 529617

FESTO



数据表

| 特性                       | 值                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| 规格                       | 6                                           |
| 系列                       | MS                                          |
| 安装位置                     | 垂直 $\pm 5^\circ$                            |
| 过滤等级                     | 40 $\mu\text{m}$                            |
| 冷凝水排放装置                  | 全自动<br>手控装置, 非锁定式                           |
| 结构特点                     | 烧结式过滤器, 带冷凝液分离器                             |
| 保护罩                      | 塑料滤杯保护罩                                     |
| 冷凝水分离程度                  | 75 %                                        |
| 工作压力                     | 2 bar...12 bar                              |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 4100 l/min                                  |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:]<br>惰性气体     |
| 耐腐蚀等级 CRC                | 2 - 中等耐腐蚀能力                                 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 储存温度                     | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 适合食品行业使用                 | 见补充材料说明                                     |
| 出口空气纯净度等级                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]            |
| 介质温度                     | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 环境温度                     | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 孔径                       | 40 $\mu\text{m}$                            |
| 产品重量                     | 600 g                                       |
| 安装方式                     | 管式安装<br>带附件<br>要么:                          |
| 气接口, 气口 1                | G1/2                                        |
| 气接口, 气口 2                | G1/2                                        |
| 材料说明                     | RoHS 合规                                     |
| 密封件材料                    | NBR                                         |
| 过滤器材料                    | PE                                          |
| 外壳材料                     | 压铸铝                                         |
| 碗罩材料                     | PC                                          |

| 特性    | 值   |
|-------|-----|
| 隔离板材料 | POM |