


# 过滤器

## MS4N-LF-1/4-CRM

订货号: 531489

FESTO



### 数据表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 规格                      | 4                                       |
| 系列                      | MS                                      |
| 安装位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 过滤等级                    | 5 $\mu\text{m}$                         |
| 冷凝水排放装置                 | 手动旋转                                    |
| 结构特点                    | 烧结式过滤器，带冷凝液分离器                          |
| 保护罩                     | 塑料滤杯保护罩                                 |
| 冷凝水分离程度                 | 75 %                                    |
| 工作压力                    | 0 bar...14 bar                          |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 1300 l/min                              |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [::9:-]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 储存温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                 |
| 出口空气纯净度等级               | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]         |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 孔径                      | 5 $\mu\text{m}$                         |
| 产品重量                    | 189 g                                   |
| 安装方式                    | 管式安装<br>带附件<br>要么：                      |
| 气接口，气口 1                | 1/4 NPT                                 |
| 气接口，气口 2                | 1/4 NPT                                 |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                 |
| 底座材料                    | 压铸铝                                     |
| 密封件材料                   | NBR                                     |
| 过滤器材料                   | PE                                      |
| 外壳材料                    | 压铸铝                                     |
| 碗罩材料                    | PC                                      |

| 特性    | 值   |
|-------|-----|
| 隔离板材料 | POM |