

保护罩
VMPA-KMS-H
订货号: 533198

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	DIN 41652
连接频率	50
产品重量	71 g
电气接口	插头/插座
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直角式
电气接口 1, 连接系统	Sub-D
电气接口 1, 接口/线芯数	25
电气接口 1, 安装类型	3x M3 螺钉
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 连接系统	压接触点
工作电压范围 DC	0 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
标称工作电压, 交流	3 V
抗电涌性	1 kV
电缆直径	6 mm...12 mm
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...80 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
外壳材料	PA
外壳颜色	灰色
管接螺母材料	PA
密封件材料	CR NBR
电触头材料	镀金铜合金