


过滤器  
MS4N-LF-1/8-CUV  
订货号: 535672

FESTO



数据表

| 特性                       | 值                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 规格                       | 4                                       |
| 系列                       | MS                                      |
| 安装位置                     | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 过滤等级                     | 5 $\mu\text{m}$                         |
| 冷凝水排放装置                  | 全自动<br>手控装置, 非锁定式                       |
| 结构特点                     | 烧结式过滤器, 带冷凝液分离器                         |
| 保护罩                      | 集成金属滤杯                                  |
| 冷凝水分离程度                  | 75 %                                    |
| 工作压力                     | 2 bar...12 bar                          |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 1000 l/min                              |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC                | 2 - 中等耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 储存温度                     | -10 °C...60 °C                          |
| 适合食品行业使用                 | 见补充材料说明                                 |
| 出口空气纯净度等级                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]        |
| 介质温度                     | -10 °C...60 °C                          |
| 环境温度                     | -10 °C...60 °C                          |
| 孔径                       | 5 $\mu\text{m}$                         |
| 产品重量                     | 349 g                                   |
| 安装方式                     | 管式安装<br>带附件<br>要么:                      |
| 气接口, 气口 1                | 1/8 NPT                                 |
| 气接口, 气口 2                | 1/8 NPT                                 |
| 材料说明                     | RoHS 合规                                 |
| 底座材料                     | 压铸铝                                     |
| 密封件材料                    | NBR                                     |
| 过滤器材料                    | PE                                      |
| 外壳材料                     | 压铸铝                                     |

| 特性    | 值            |
|-------|--------------|
| 碗罩材料  | 压铸铝<br>精制铝合金 |
| 屏幕材料  | PA           |
| 隔离板材料 | POM          |