


气控阀
VL/O-3-1/8-B-EX
订货号: 536028

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，单稳态，常开/常闭
驱动方式	气动
宽度	26 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	500 l/min
工作气口	G1/8
工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记（见合格声明）	根据 UK EX 指令
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex h IIC T4 Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex h IIIC T130°C Db
防爆环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
公称通径	5 mm
网格尺寸	27 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	直接
先导气源	外部
流向	可逆
搭接	重叠
先导压力 Mpa	0.1 Mpa...1 Mpa
先导压力	1 bar...10 bar
最大开关频率	12 Hz
关闭时间	10 ms

特性	值
打开时间	4 ms
0 信号的最大正向测试脉冲	2200 µs
信号为 1 的最大负向测试脉冲	3700 µs
防爆	Ⅱ区 1 (ATEX) 1 Ⅱ区 (UKEX) Ⅱ区 2 (ATEX) Ⅱ区 21 (ATEX) 21 Ⅱ区 (UKEX) Ⅱ区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	150 g
安装方式	在 PR 气路板上 带通孔 要么:
通风接口	M5
先导气口 110	G1/8
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 11	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
气接口, 气口 3	G1/8
气口 33	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝