

夹紧单元  
DADL-EL-Q11-32  
订货号: 1631139

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 规格                  | 32                                                       |
| 旋转角度调节范围            | 55 deg...200 deg                                         |
| 结构特点                | 缸径<br>活塞杆                                                |
| 位置检测                | 通过接近开关                                                   |
| 工作压力                | 0.5 Mpa...0.8 Mpa<br>5 bar...8 bar<br>72.5 psi...116 psi |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                         |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                                   |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                              |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                                           |
| 产品重量                | 600 g                                                    |
| 安装方式                | 通过通孔和定位套                                                 |
| 气动接口                | M5                                                       |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                  |
| 安装件材料               | 铝<br>阳极氧化处理                                              |
| 密封件材料               | NBR<br>TPE-U(PU)                                         |
| 外壳材料                | 铝<br>硬质阳极氧化处理                                            |
| 外壳盖子材料              | 铝<br>阳极氧化处理                                              |
| 轴承材料                | 聚合物                                                      |
| 圆片材料                | 铝<br>阳极氧化处理                                              |
| 螺钉材料                | 钢<br>镀锌                                                  |
| 工作模式                | 单作用<br>拉动                                                |