

阻挡气缸
STAF-80-30-P-A-R
订货号: 164886

FESTO



数据表

特性	值
行程	30 mm
活塞直径	80 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
工作模式	单作用 拉动
结构特点	缸径 带滚轮的活塞杆
位置检测	通过接近开关
派生型	一端活塞杆
扭矩/导向保护	扁平活塞杆
工作压力	1 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
冲击力	14600 N
在切换操作期间允许的侧向力	4500 N
安装方式	带通孔
气动接口	G1/8
盖子材料	铝
密封件材料	NBR
外壳材料	铝
活塞杆材料	高合金不锈钢
滚子材料	钢