


油雾器
MS12-LOE-G-U
订货号: 537156

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
结构特点	标准比例油雾器
最大贮油量	1500 cm ³
保护罩	集成金属滤杯
工作压力	1 bar...16 bar
油雾器功能的最小流量	400 l/min
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	20000 l/min...22000 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	0 °C...60 °C
油粘度	ISO VG 32
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	6500 g
安装方式	管式安装 通过安装支架 要么：
气接口，气口 1	内部
气接口，气口 2	内先导
盖子材料	PA
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金